

OMRON 欧姆龙

智能电子血压计

Electronic Blood Pressure Monitor 手腕式 HEM-6111

OMRON 欧姆龙

智能电子血压计

Electronic Blood Pressure Monitor 手腕式 HEM-6111

单键式开关

同时显示
血压值和
脉搏数

记忆读出



产品的基本特点

- 智能加压 ■ 高血压警示
- 30次记忆

敬请注意

糖尿病、高血脂、高血压等疾病会加速动脉硬化，而引起末梢循环障碍。此类患者手腕同手臂的血压值差异很大。关于手腕的血压值，若有疑问，请您在购买前拨打客户服务热线咨询。

OMRON 欧姆龙

智能电子血压计

Electronic Blood Pressure Monitor 手腕式 HEM-6111

客户服务热线 400-770-9988 服务时间 周一至周五 8:45-17:45 节假日休息

销售商
欧姆龙健康医疗（中国）有限公司
电话：0411-87317201
邮编：116600
大连市保税区IC-45-1号

制造商
欧姆龙(大连)有限公司
电话：0411-87614222
邮编：116600
大连经济技术开发区松江路3号


辽制 00000153号
辽食药监械(准)字2009第2200092号
注册标准编号 YZB/辽 0795-2009
(企业标准编号 Q/OMD 20-2009)
辽食药监械生产许[2005]0124号



OMRON 欧姆龙

智能电子血压计

Electronic Blood Pressure Monitor 手腕式 HEM-6111



OMRON 欧姆龙

智能电子血压计

Electronic Blood Pressure Monitor 手腕式 HEM-6111

主要规格	
名称	智能电子血压计
型号	HEM-6111
显示	数字显示方式
测量方式	示波测定法
测量范围	压力：0~299 mmHg (0~39.9kPa) 脉搏数：40跳/分~180跳/分
精度	压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内 脉搏数：精度为+5%
压力检测源	静电容式压力传感器
电池寿命	两节7号碱性干电池 若在23℃的室温下使用碱性干电池，每天测量2次，加压至170mmHg(22.7kPa)，可测量约300次。
使用温湿度	+5℃~+40℃，15%RH~85%RH
运输和保存温湿度	-20℃~+60℃，10%RH~95%RH
运行大气压力	700hPa~1060hPa
运输和保存大气压力	500hPa~1060hPa
本体重量	约117克(不包括电池)
外形尺寸	宽71mm×高41mm×厚70mm(不包括腕带)
测量腕周	135mm~215mm
附件	收藏盒、7号碱性干电池2节、使用说明书(附欧姆龙产品保证书)、顾客服务一览表、合格证、有毒有害物质或元素含有表

※产品规格若有变更，恕不另行通知。

HEM-6111 手腕式

1669279-9C