

MENDA

A Desco Brand

Mega Vac 吸尘器操作说明 Mega Vac Operation and Maintenance

产品型号:

35851(120VAC 输入电源)

MDA-4417(220VAC 输入电源)



打开包装箱有以下物品

标配件
① Mega Vac 吸尘器
② 10 英尺(3 米) 防静电软管
③ 16 英寸(0.4 米)鹅颈吸管
④ 短吸管带毛刷头
⑤ 脚踏板开关 (脚踏控制吸尘器工作/停止)
⑥ 电源线 (亚洲用户根据电源插座规格自己配置)
⑦ 0.3 微米过滤器盒(图片未显示)

产品描述

Mega Vac 是一款高性能，大容量的吸尘器，特别设计为净化和防静电要求的场所使用。内置 0.3 微米效率的过滤器，将吸入的灰尘等颗粒物过滤后排出干净的气体。可选配 0.12 微米 HEPA 过滤器用于专业洁净场所。

Mega Vac 采用屏蔽设计，防止 EMI/RFI 噪音干扰，同时所有软管和吸管采用静电消散材料，通过箱体内的接地马达接地，防止静电荷聚集。

注意！产品使用时必须保证有效接地

产品操作

打开包装箱，过滤器已经放置在吸尘器内部，把防静电软管一端插入吸尘器顶盖上的白色进气口上（图 1 所示）。




图 1

根据需要，选择鹅颈管或短吸管接在软管上，用电源线连接 3 脚插座，开机便可使用（电源开关位于吸尘器顶盖上）。

采用配套脚踏板开关，可以更方便的控制吸尘/停止切换。把电源线插入吸尘器顶盖的电源输入口上，电源线另一端插入脚踏板开关，脚踏板电源线接入电源插座。把位于吸尘器顶盖上的开关打到“开”的位置，这时吸尘器不工作，只有踩下脚踏板吸尘器才工作，松开脚踏板，吸尘器停止工作。图 2 所示：




图 2

产品维护

Mega Vac 吸尘器没有特别要求维护的部件，使用一段时间后需更换过滤器(图 3 所示)




图 3

MDA-4417 (220VAC) 产品参数

输入电压：230V/50Hz

能耗：628W

过滤器盒：0.3 微米过滤器，5 加仑容积

吸力：15KPa

机壳材料：防火 ABS

重量(包括配件)：8Kgs

注意！

该产品不适用发热物品

该产品不适用液体(特别是易燃液体)